# CASCADE PLUS

'CALM' ASSISE SOUPLE DOSSIER BAS

93 H | 67 L | 105 P (cm) Hauteur d'assise: 43 cm



## **CARACTÉRISTIQUES**

- → Enveloppe anti-vandalisme résistante aux déchirures
- → Coutures entièrement soudées (sans fermetures éclair) étanches pour une meilleure hygiène et dissuasif
- → Assise souple en mousse sans structure rigide interne pour plus de sécurité
- → Bas de l'assise 'calm' redressé pour aider la pratique de désamorçage des situations de violence













## MATÉRIAU / FABRICATION

Revêtement en nylon enduit de polyuréthane antivandalisme. Cet extérieur antimicrobien, qui se nettoie avec un chiffon, offre d'excellentes propriétés hygiéniques. Les coutures cousues deux fois, entièrement soudées, présentent des propriétés étanches et indéchirables. La conception oblique au niveau des jambes aide le personnel à maîtriser un utilisateur en cas de situation conflictuelle pour assurer un environnement plus tranquille. L'intérieur est conçu en mousse CMHR (haute résilience à combustion modifiée) ignifuge pour une utilisation sécurisée pour les utilisateurs, comme pour le personnel

## NORMES DE CONTRÔLE

- → Résistance à la traction testée conforme à la norme Warp BS 3424:4982: min 50 (N) Weft Part 5: Method 7B min 50
- → Inflammabilité conforme aux normes M

## **COLORIS / FINITION**

→ Disponible en 4 coloris

### **MONTAGE**

Livré monté et prêt à l'emploi

#### INSTALLATION

Pas d'installation requise

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour la saleté superficielle, utilisez une lingette jetable et une solution chaude de détergent neutre. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs et désinfectez in situ en utilisant une solution d'hypochlorite de sodium à 0,1 % (1 000 parties de chlore par million). Évitez d'utiliser des nettoyants biologiques ou phénoliques. Rincez soigneusement tous les détergents et désinfectants et faites sécher la housse avant de la ranger ou de la réutiliser

#### **GARANTIF**

Garantie 7 ans.

La garantie qui couvre le tissu varieen fonction du fabricant