



Conçu pour les environnements de soins en santé mentale, le lit Ryno® garantit un niveau de sécurité maximal dans les zones à très haute vigilance.

Fabriqué en une seule pièce de polyéthylène rotomoulé ultra-résistant, il est totalement étanche, anti-ligature et sans possibilité de dissimulation. Entièrement recyclable, ce mobilier allie robustesse, sécurité et engagement environnemental.



CARACTÉRISTIQUES

- Conception monobloc étanche, sans interstice, empêchant toute tentative de dissimulation
- Design anti-ligature
- Angles arrondis pour plus de sécurité
- Textures favorisant un environnement apaisant
- Matériau en polyéthylène 100 % recyclable
- Structure totalement étanche avec surface hygiénique facile à nettoyer

NORMES DE CONTRÔLES

- Conforme à la norme EN 1725:1998
- Conforme à la norme FIRA International 059:2014
- Conforme aux normes CAL 133, UL 94 HB et DIN 66084
- Traitement ignifuge selon BS 5852:2006 (source d'allumage 5)

GARANTIE

Notre gamme Ryno® bénéficie d'une garantie à vie contre tout défaut de fabrication.

COLORIS



OPTIONS

- Fixations au sol disponibles
- Plaque de base anti-dissimulation
- Disponible en coloris OceanGreen (Poids: 65 kg)
- Disponible avec ou sans rangement

1RYBS

48 H | 210 L | 101 l (cm)

Dimensions au sol : 199.6L | 81 l (cm)

Poids : 103 kg



1RYB-IR

Cale de remplissage pour lit Ryno (côtés gauche et droit)



ENTRETIEN

Notre gamme Ryno® bénéficie d'un traitement antibactérien dans la masse, permettant un bionettoyage optimal et limitant les risques de contamination.

Pour l'entretien quotidien, un nettoyage à l'eau savonneuse, à l'aide d'une lingette multi-surfaces ou d'un nettoyeur vapeur (température maximale 150 °C) est suffisant.

La surface Ryno® est compatible avec :

- Lingettes nettoyantes multi-surfaces
- Désinfectants et détergents hospitaliers
- Nettoyants antibactériens multi-surface
- Détergents et dégraissants ménagers courants

MONTAGE

Livré et prêt à l'emploi

INSTALLATION

Ce produit peut être utilisé en pose libre ou fixé au sol (un kit de fixation est fourni avec chaque commande).

Nous conseillons la pose d'un joint d'étanchéité (anti-pick) afin de garantir une hygiène et une sécurité optimales.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les variations extrêmes de température (par exemple, une nuit froide suivie d'une journée chaude et ensoleillée) peuvent entraîner une dilatation de l'air à l'intérieur du produit, provoquant une déformation temporaire de sa forme.

En raison du procédé de fabrication par rotomoulage, les surfaces planes des produits Ryno® peuvent présenter de légères ondulations, sans impact sur leur solidité ni leur durabilité.